

## Soupapes de sécurité à échappement rapide 3/2 voies - Série MD Safemax

Code de produit: MD1-V1641C

Date de création de la fiche technique : 26/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Série (mm)</b>    | MD                                                 |
| <b>Taille</b>        | 1 = 42 mm                                          |
| <b>composant</b>     | V = électrovanne 3/2 NF                            |
| <b>DECOMPRESSION</b> | 16 = servo pilote interne                          |
| <b>Canal</b>         | 4 = double                                         |
| <b>Accessoires</b>   | 1 = avec silencieux                                |
| <b>Capteur</b>       | C = capteur CE connecteur M8<br>= sans accessoires |
| <b>Fixation</b>      | = sans accessoires de fixation                     |

## Soupapes de sécurité à échappement rapide 3/2 voies - Série MD Safemax

Code de produit: MD1-V1641C

### **DIMENSIONS**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>A</b>          | -     |
| <b>B</b>          | G 1/8 |
| <b>C (mm)</b>     | 84    |
| <b>D</b>          | Ø30   |
| <b>E (mm)</b>     | 84    |
| <b>G</b>          | G1/8  |
| <b>I (mm)</b>     | 43    |
| <b>L (mm)</b>     | Ø4    |
| <b>M (mm)</b>     | 9.5   |
| <b>N (mm)</b>     | 119.4 |
| <b>O (mm)</b>     | 26.2  |
| <b>R (mm)</b>     | 51.7  |
| <b>S (mm)</b>     | 35.1  |
| <b>T (mm)</b>     | 34.6  |
| <b>V (mm)</b>     | 9     |
| <b>X (mm)</b>     | 141   |
| <b>Z (mm)</b>     | 50    |
| <b>W (mm)</b>     | 63    |
| <b>Poids (kg)</b> | 0.6   |