

## Régulateurs de pression - Série MX

Code de produit: MX2-1/2-M014-LH

Date de création de la fiche technique : 13/10/25

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	MX
<b>Taille</b>	2
<b>RACCORDEMENT ( IN-OUT )</b>	1/2 = G1/2
<b>Type de régulateur</b>	M = Régulateur pour montage en batterie
<b>Pression de service</b>	0 = 0.5 à 10 bars ( standard )
<b>Decompression</b>	1 = sans relieving
<b>Manometre</b>	4 = avec manomètre intégré 0/12 bars et pression de service 0.5 à 10 bars (standard)
<b>Sens du flux</b>	LH = de droite à gauche

## Régulateurs de pression - Série MX

Code de produit: MX2-1/2-M014-LH



### DIMENSIONS

<b>A</b>	G1/2
<b>B (bar)</b>	0-12 bar
<b>C (mm)</b>	70.0
<b>D (mm)</b>	45
<b>F (mm)</b>	M47x1.5
<b>G (mm)</b>	70
<b>H (mm)</b>	74.5
<b>I (mm)</b>	68
<b>M (mm)</b>	45
<b>N (mm)</b>	166
<b>P (mm)</b>	78
<b>Q (mm)</b>	5
<b>R (mm)</b>	88
<b>S (mm)</b>	50.5
<b>T (mm)</b>	37.5
<b>U (mm)</b>	0±13
<b>Poids (kg)</b>	0.6