

Régulateurs de pression - Série MX

Code de produit: MX2-1/2-M700

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	MX
Taille	2
RACCORDEMENT (IN-OUT)	1/2 = G1/2
Type de régulateur	M = Régulateur pour montage en batterie
Pression de service	7 = 0.5 ÷ 7 bar
Decompression	0 = avec relieving (standard)
Manometre	0 = sans manomètre (taraudage 1/4")
Sens du flux	= de gauche à droite (standard)

Régulateurs de pression - Série MX

Code de produit: MX2-1/2-M700



DIMENSIONS

A	G1/2
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	70
H (mm)	74.5
I (mm)	68
M (mm)	45
N (mm)	166
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	88
S (mm)	50.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0±13
Poids (kg)	0.6