

Ejecteurs compacts - Série VEQ

Code de produit: VEQ-07NC-I

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	VEQ
Diamètre de la buse Venturi	07 = 0.7 mm
Type de vanne	NC = sans vide en position de repos
Version	I = économie d'air comprimé + I/O LINK

Ejecteurs compacts - Série VEQ

Code de produit: VEQ-07NC-I



DIMENSIONS

Ø de buse (mm)	0.7
Degré de décharge (%)	87
Capacité d'aspiration maximale ((l/min))	15
Consommation ((l/min))	22
Consommation d'échappement ((m³/h))	10
Bruit à l'aspiration ([db(A)])	70
Bruit dans le maintien ([db(A)])	70
Pression de travail (bar)	3,5 - 6
Diamètre intérieur du tube d'air comprimé (mm)	2
Diamètre intérieur du tube à vide (mm)	2
Delta de température (°C)	0 / 50°
L (mm)	0
L1 (mm)	0