

Ejecteurs compacts - Série VEQ

Code de produit: VEQ-07NC-S

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Série | VEQ |
| Diamètre de la buse Venturi | 07 = 0.7 mm |
| Type de vanne | NC = sans vide en position de repos |
| Version | S = économie d'air comprimé |

Ejecteurs compacts - Série VEQ

Code de produit: VEQ-07NC-S



DIMENSIONS

| | |
|--|---------|
| Ø de buse (mm) | 0.7 |
| Degré de décharge (%) | 87 |
| Capacité d'aspiration maximale ((l/min)) | 15 |
| Consommation ((l/min)) | 22 |
| Consommation d'échappement ((m³/h)) | 10 |
| Bruit à l'aspiration ([db(A)]) | 70 |
| Bruit dans le maintien ([db(A)]) | 70 |
| Pression de travail (bar) | 3,5 - 6 |
| Diamètre intérieur du tube d'air comprimé (mm) | 2 |
| Diamètre intérieur du tube à vide (mm) | 2 |
| Delta de température (°C) | 0 / 50° |
| L (mm) | 0 |
| L1 (mm) | 0 |