

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0010

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.03

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

| | |
|--|--|
| SERIE (Serie) | 27 |
| PHY (Diametro / mm) | 20 |
| VERSION (Versione) | M = testata posteriore con ancoraggio a cerniera |
| FUNZ (Funzionamento) | 2 = doppio effetto |
| MAT (Caratteristiche materiali) | A = stelo INOX |
| TYP (Tipo costruttivo) | A = standard |
| HUB (Corsa / mm) | 10 |
| GUARNIZIONI (Opzioni guarnizioni) | = standard |
| LSTELO (Lunghezza stelo / mm) | 0 |
| ATEX (Certificazioni) | = standard |

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0010



DIMENSIONI

| | |
|-----------|---------|
| AM (mm) | 14 |
| Ø B (mm) | 16 |
| BF (mm) | 12 |
| BE | M16x1.5 |
| Ø CD (mm) | 6 |
| Ø D (mm) | 21.5 |
| EE | G1/8 |
| EW (mm) | 12 |
| G (mm) | 15.5 |
| G1 (mm) | 8.0 |
| KK | M8x1.25 |
| L (mm) | 7 |
| Ø MM (mm) | 8 |
| L5 (mm) | 13 |
| L6 (mm) | 0 |
| PL (mm) | 9 |
| SW (mm) | 7 |
| VD (mm) | 3 |
| WF (mm) | 17.0 |
| XC (mm) | 77.0 |
| XC1 (mm) | 62.5 |
| XC2 (mm) | 70.8 |
| SW1 (mm) | 19 |

| | |
|------------|-----|
| BG (mm) | 0 |
| BG1 (mm) | 0.0 |
| FB | 0 |
| RT | 0 |
| Ø RT1 (mm) | 0 |
| TC (mm) | 0 |
| TF (mm) | 0.0 |