

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0030

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.45

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

SERIE (Serie)	27
PHY (Diametro / mm)	20
VERSION (Versione)	M = testata posteriore con ancoraggio a cerniera
FUNZ (Funzionamento)	2 = doppio effetto
MAT (Caratteristiche materiali)	A = stelo INOX
TYP (Tipo costruttivo)	A = standard
HUB (Corsa / mm)	30
GUARNIZIONI (Opzioni guarnizioni)	= standard
LSTELO (Lunghezza stelo / mm)	0
ATEX (Certificazioni)	= standard

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0030



DIMENSIONI

AM (mm)	14
Ø B (mm)	16
BF (mm)	12
BE	M16x1.5
Ø CD (mm)	6
Ø D (mm)	21.5
EE	G1/8
EW (mm)	12
G (mm)	15.5
G1 (mm)	8.0
KK	M8x1.25
L (mm)	7
Ø MM (mm)	8
L5 (mm)	13
L6 (mm)	0
PL (mm)	9
SW (mm)	7
VD (mm)	3
WF (mm)	17.0
XC (mm)	77.0
XC1 (mm)	62.5
XC2 (mm)	70.8
SW1 (mm)	19

BG (mm)	0
BG1 (mm)	0.0
FB	0
RT	0
Ø RT1 (mm)	0
TC (mm)	0
TF (mm)	0.0