

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0035

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 12.35

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	27
Diametro (mm)	20
Versione	M = testata posteriore con ancoraggio a cerniera
Funzionamento	2 = doppio effetto
Caratteristiche materiali	A = stelo INOX
Tipo costruttivo	A = standard
Corsa (mm)	35
Opzioni guarnizioni	= standard
Lunghezza stelo (mm)	0
Certificazioni	= standard

Cilindri tondi - Serie 27

Codice prodotto: 27M2A20A0035



DIMENSIONI

AM (mm)	14
Ø B (mm)	16
BF (mm)	12
BE	M16x1.5
Ø CD (mm)	6
Ø D (mm)	21.5
EE	G1/8
EW (mm)	12
G (mm)	15.5
G1 (mm)	8.0
KK	M8x1.25
L (mm)	7
Ø MM (mm)	8
L5 (mm)	13
L6 (mm)	0
PL (mm)	9
SW (mm)	7
VD (mm)	3
WF (mm)	17.0
XC (mm)	77.0
XC1 (mm)	62.5
XC2 (mm)	70.8
SW1 (mm)	19

BG (mm)	0
BG1 (mm)	0.0
FB	0
RT	0
Ø RT1 (mm)	0
TC (mm)	0
TF (mm)	0.0