

Cilindri compatti, versione più posizioni - Serie 31

Codice prodotto: 31F2A012A38/68N

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 16.02

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	31
Version	F=Filetto stelo femmina
Funzionamento	2 = doppio effetto
Caratteristiche materiali	A = stelo inox AISI 303 rullato - profilo AL
Diametro (mm)	12
Tipo costruttivo	A = standard
Stadi	2 = 2 stadi
Corsa cilindro 1 (mm)	38
Corsa cilindro 2 (mm)	68
Corsa cilindro 3 (mm)	0
Corsa cilindro 4 (mm)	0
Certificazioni	= standard

Cilindri compatti, versione più posizioni - Serie 31

Codice prodotto: 31F2A012A38/68N



DIMENSIONI

ØD (mm)	6
ØD1 (mm)	3.5
D2	M4
D3	M3
D4 (mm)	3
D5	M3
ØD8 (mm)	6
D9 (mm)	5
D10 (mm)	6
E1	M5
F (mm)	8.0
F1 (mm)	30.0
FX (mm)	12.5
H (mm)	34.5
H1 (mm)	63.5
H2 (mm)	12.5
H3 (mm)	58.5
H4 (mm)	0.0
K1	M6
L (mm)	29
L1 (mm)	18
L2 (mm)	30.0
L3 (mm)	16

L4 (mm)	9.9
T (mm)	6
T1 (mm)	16
T2 (mm)	4
SW1 (mm)	5
SWK (mm)	6