

## Cilindri compatti, versione più posizioni - Serie 31

Codice prodotto: 31F2A016A15/30N

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 16.19

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	31
<b>Version</b>	F=Filetto stelo femmina
<b>Funzionamento</b>	2 = doppio effetto
<b>Caratteristiche materiali</b>	A = stelo inox AISI 303 rullato - profilo AL
<b>Diametro (mm)</b>	16
<b>Tipo costruttivo</b>	A = standard
<b>Stadi</b>	2 = 2 stadi
<b>Corsa cilindro 1 (mm)</b>	15
<b>Corsa cilindro 2 (mm)</b>	30
<b>Corsa cilindro 3 (mm)</b>	0
<b>Corsa cilindro 4 (mm)</b>	0
<b>Certificazioni</b>	= standard

## Cilindri compatti, versione più posizioni - Serie 31

Codice prodotto: 31F2A016A15/30N



### DIMENSIONI

ØD (mm)	8
ØD1 (mm)	3.5
D2	M4
D3	M4
D4 (mm)	3
D5	M3
ØD8 (mm)	6
D9 (mm)	5
D10 (mm)	8
E1	M5
F (mm)	8.0
F1 (mm)	30.0
FX (mm)	12.5
H (mm)	34.5
H1 (mm)	63.5
H2 (mm)	12.5
H3 (mm)	62.5
H4 (mm)	0.0
K1	M8
L (mm)	29
L1 (mm)	18
L2 (mm)	30.0
L3 (mm)	16

L4 (mm)	9.9
T (mm)	8
T1 (mm)	20
T2 (mm)	4
SW1 (mm)	7
SWK (mm)	6