

## Cilindri compatti magnetici - Serie 32

Codice prodotto: 32CF2A063A050

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 13.54

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Serie</b>                     | 32  |
| <b>Versione</b>                  | CF = auto-ammortizzato con filetto stelo femmina (da Ø32 a Ø100)  |
| <b>Funzionamento</b>             | 2=doppio effetto  |
| <b>Caratteristiche materiali</b> | A = testate e profilo in AL anodizzato - pistone in AL anodizzato |
| <b>Diametro (mm)</b>             | 63  |
| <b>Tipo costruttivo</b>          | A = standard  |
| <b>Corsa Cilindro (mm)</b>       | 50  |
| <b>Opzioni guarnizioni</b>       | = standard  |
| <b>Lunghezza stelo (mm)</b>      | 0   |
| <b>Lunghezza stelo 2 (mm)</b>    | 0   |
| <b>Certificazioni</b>            | = standard  |

## Cilindri compatti magnetici - Serie 32

Codice prodotto: 32CF2A063A050



### DIMENSIONI

|          |          |
|----------|----------|
| A (mm)   | 22       |
| AF (mm)  | 16       |
| BG (mm)  | 0.0      |
| G (mm)   | 14       |
| Ø (mm)   | 16       |
| Ø (mm)   | 0        |
| D4 (mm)  | 12       |
| D5 (mm)  | 10       |
| D6 (mm)  | 22       |
| D7       | M6       |
| D8 (mm)  | 6        |
| E (mm)   | 79.6     |
| EE       | G1\8     |
| H (mm)   | 12       |
| KF       | M10      |
| KK       | M12x1,25 |
| LA (mm)  | 0        |
| L4 (mm)  | 50       |
| PL (mm)  | 7.6      |
| RT       | M8       |
| SW1 (mm) | 13       |
| T2 (mm)  | 4        |
| T3 (mm)  | 7        |

|         |      |
|---------|------|
| TG (mm) | 56.5 |
| ZA (mm) | 49.0 |
| ZB (mm) | 57.0 |
| ZC (mm) | 65   |