

Elettrovalvola 3/2 vie da G1/4, monostabile - Mod. 334... e 344... - Serie 3

Codice prodotto: 334-E15-02

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 11.18

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	334-E15-02
Montaggio	In linea
Funzione	3/2NC
Portata (NI/min)	1300
Pressione d'esercizio	-0.9 ÷ 10
Pressione di pilotaggio	2.5 ÷ 10
Intervento manuale	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	No solenoide
Modello solenoide	

Elettrovalvola 3/2 vie da G1/4, monostabile - Mod. 334... e 344... - Serie 3

Codice prodotto: 334-E15-02



DIMENSIONI

Mod.	334-E15-02
Montaggio	In linea
Funzione	3/2NC
Portata (NI/min)	1300
Pressione d'esercizio	-0.9 ÷ 10
Pressione di pilotaggio	2.5 ÷ 10
Intervento manuale	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	No solenoide
Modello solenoide	