

## Cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K

Codice prodotto: 41K2P160A0125EX

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 12.24

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie / mm)</b>               | 41                                                                                                                 |
| <b>VER (Versione)</b>                   | K = standard, magnetico                                                                                            |
| <b>FUNZ (Funzionamento)</b>             | 2 = doppio effetto ammortizzato - anteriore + posteriore                                                           |
| <b>MAT (Caratteristiche materiali)</b>  | P = stelo inox AISI 420B rullato camicia alluminio tondo anodizzato guarnizioni NBR dadi e tiranti acciaio zincati |
| <b>PHY (Diametro / mm)</b>              | 160                                                                                                                |
| <b>TYP (Tipo costruttivo)</b>           | A = standard                                                                                                       |
| <b>HUB (Corsa / mm)</b>                 | 125                                                                                                                |
| <b>OPZIONI (Opzioni guarnizioni)</b>    | = standard                                                                                                         |
| <b>LSTELO (Lunghezza stelo / mm)</b>    | 0                                                                                                                  |
| <b>LSTELO2 (Lunghezza stelo 2 / mm)</b> | 0                                                                                                                  |
| <b>OPZIONI2 (Opzioni protezione)</b>    | = standard                                                                                                         |
| <b>CERTIFICAZIONI (Certificazioni)</b>  | EX = ATEX                                                                                                          |

## Cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K

Codice prodotto: 41K2P160A0125EX



### DIMENSIONI

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ø MM (mm)             | 40    |
| KK                    | M36x2 |
| Ø D11 (mm)            | 65    |
| PL (mm)               | 25.5  |
| G (mm)                | 15    |
| L1 (mm)               | 55    |
| AM (mm)               | 72    |
| VA (mm)               | 6     |
| EE                    | G3/4  |
| WH (mm)               | 80    |
| L2 (mm)               | 180   |
| ZJ                    | 260   |
| VD (mm)               | 10    |
| N (mm)                | 50    |
| RT                    | M16   |
| BG (mm)               | 24    |
| TG (mm)               | 140   |
| E (mm)                | 180   |
| SW1 (mm)              | 36    |
| SW3 (mm)              | 4     |
| SW4 (mm)              | 55    |
| Corsa ammortizzo (mm) | 33    |
| XV1±2 (mm)            | 145   |

|            |     |
|------------|-----|
| XV2±2 (mm) | 170 |
| XV3±2 (mm) | 195 |
| h14 (mm)   | 200 |
| TK (mm)    | 40  |
| e9 (mm)    | 32  |
| h14 (mm)   | 32  |
| UW (mm)    | 200 |