

Elettrovalvola 3/2 vie da G3/8, monostabile - Serie 4

Codice prodotto: 433-015-22IM

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 16.11

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Mod.	433-015-22
Funzione	3/2NC
Portata (NI/min)	1800
Pressione d'esercizio (bar)	2,5-10
Pressione min. di pilotaggio (bar)	-
Tipo di intervento	IM = monostabile (disponibile su richiesta)
Dimensioni solenoide	No solenoide
Modello solenoide	

Elettrovalvola 3/2 vie da G3/8, monostabile - Serie 4

Codice prodotto: 433-015-22IM



DIMENSIONI

Mod.	433-015-22
Funzione	3/2NC
Portata (NI/min)	1800
Pressione d'esercizio (bar)	2,5-10
Pressione min. di pilotaggio (bar)	-
Tipo di intervento	IM = monostabile (disponibile su richiesta)
Dimensioni solenoide	No solenoide
Modello solenoide	