

Elettrovalvola 3/2 vie da G3/8, monostabile - Serie 4

Codice prodotto: 433-E15-22-G77

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 16.12

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Mod.	433-E15-22
Funzione	3/2
Portata (NI/min)	1800
Pressione d'esercizio (bar)	-0,9-10
Pressione min. di pilotaggio (bar)	2,5
Tipo di intervento	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	G7 = PA / 22 x 22
Modello solenoide	7 = 24 V DC

Elettrovalvola 3/2 vie da G3/8, monostabile - Serie 4

Codice prodotto: 433-E15-22-G77



DIMENSIONI

Mod.	433-E15-22
Funzione	3/2
Portata (NI/min)	1800
Pressione d'esercizio (bar)	-0,9-10
Pressione min. di pilotaggio (bar)	2,5
Tipo di intervento	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	G7 = PA / 22 x 22
Modello solenoide	7 = 24 V DC