

Elettrovalvola 5/2 vie da G1/4, bistabile - Serie 4

Codice prodotto: 454-011-22-U7H

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 16.10

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	454-011-22
Funzione	5/2
Portata (NI/min)	1250
Pressione d'esercizio	2 ÷ 10
Tipo di intervento	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	U7 = PET / 22 x 22
Modello solenoide	H = 12 V DC

Elettrovalvola 5/2 vie da G1/4, bistabile - Serie 4

Codice prodotto: 454-011-22-U7H



DIMENSIONI

Mod.	454-011-22
Funzione	5/2
Portata (NI/min)	1250
Pressione d'esercizio	2 ÷ 10
Tipo di intervento	= bistabile standard
Dimensioni solenoide	U7 = PET / 22 x 22
Modello solenoide	H = 12 V DC