

## Cilindri senza stelo - Serie 50

Codice prodotto: 50M2P16A0100

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 21.24

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	50
<b>Versione</b>	M = standard magnetico
<b>Funzionamento</b>	2 = doppio effetto ammortizzato
<b>Caratteristiche materiale</b>	P = tubo profilo AL anodizzato guarnizioni poliuretano e NBR carrello standard
<b>Diametro (mm)</b>	16
<b>Tipo costruttivo</b>	A = standard
<b>Corsa (mm)</b>	100

## Cilindri senza stelo - Serie 50

Codice prodotto: 50M2P16A0100



### DIMENSIONI

A (mm)	5
B (mm)	32
C (mm)	48
D (mm)	64
E (mm)	76
F	M4
F1 (mm)	8
G (mm)	6
H (mm)	2.0
I	M5
L (mm)	5.3
L1 (mm)	100
M (mm)	16
N (mm)	15
P	M3
P1 (mm)	3
Q (mm)	8.0
R (mm)	42.5
S (mm)	28.0
S1 (mm)	27
T (mm)	13.5
U (mm)	10
V (mm)	18

Z (mm)	24
Y (mm)	24.5
W (mm)	27
AA (mm)	29
BB (mm)	30
TG (mm)	18
SW2 (mm)	4
B1 (mm)	36
B2 (mm)	4
B3 (mm)	4.5
B4 (mm)	25
B5 (mm)	40
B6 (mm)	76
B7 (mm)	50