

## Assi elettromeccanici a cinghia - Serie 5E-TBL

Codice prodotto: 5ES050TBL0150DS1

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 16.58

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	5E
<b>Profilo</b>	S = sezione quadra
<b>Taglia</b>	050
<b>Trasmissione</b>	TBL = cinghia dentata
<b>Versione</b>	D= asse di supporto
<b>Tipo cursore</b>	S= standard
<b>Numero cursori</b>	1= 1 cursore
<b>CL (mm)</b>	0
<b>Corsa (mm)</b>	150

## Assi elettromeccanici a cinghia - Serie 5E-TBL

Codice prodotto: 5ES050TBL0150DS1



### DIMENSIONI

<b>A (mm)</b>	32.5
<b>B (mm)</b>	15
<b>C (mm)</b>	37
<b>C1 (mm)</b>	37
<b>C2 (mm)</b>	4.5
<b>C3 (mm)</b>	20
<b>C4 (mm)</b>	25
<b>C5 (mm)</b>	46
<b>D1 (mm)</b>	17.0
<b>D2 (mm)</b>	32.0
<b>E (mm)</b>	8.5
<b>E1 (mm)</b>	100.0
<b>E2 (mm)</b>	62
<b>F (mm)</b>	50
<b>F4 (mm)</b>	2
<b>Ø G1 (mm)</b>	6
<b>G2 (mm)</b>	2
<b>H (mm)</b>	60
<b>L1 (mm)</b>	354
<b>L2 (mm)</b>	238
<b>M1 (mm)</b>	200
<b>M2 (mm)</b>	48
<b>M3 (mm)</b>	65

<b>M4 (mm)</b>	180
<b>N (mm)</b>	5
<b>P1 (mm)</b>	30
<b>P2 (mm)</b>	40
<b>P3 (mm)</b>	23
<b>P4 (mm)</b>	20.0
<b>K1</b>	M4
<b>J1 (mm)</b>	7
<b>K2</b>	M3
<b>J2 (mm)</b>	5.0
<b>K3</b>	M4
<b>J3 (mm)</b>	8
<b>T1 (mm)</b>	20.0
<b>T2 (mm)</b>	0.0
<b>T3 (mm)</b>	10
<b>V (mm)</b>	6
<b>Y</b>	**
<b>X1 (mm)</b>	304
<b>X2 (mm)</b>	21.8
<b>W (mm)</b>	230
<b>Z1 (mm)</b>	8
<b>Z2 (mm)</b>	4
<b>U (mm)</b>	21.8