

## Elettrovalvole 3/2 vie - Mod. 638M/63CM

Codice prodotto: 63CM-101-A6D

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.19

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Cod.</b>	63CM-101-A6
<b>Tensione</b>	D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA
<b>Versione</b>	= Standard

## Elettrovalvole 3/2 vie - Mod. 638M/63CM

Codice prodotto: 63CM-101-A6D



### DIMENSIONI

Ingressi / uscite	G1/8 / Ø4
Funzione	N.C.
Passaggio (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Pressione min-max (bar)	0÷10