

Elettrovalvole 3/2 vie - Mod. 638M/63CM

Codice prodotto: 63CM-101-A6E

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.19

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Cod.	63CM-101-A6
Tensione	E = 230 V 50/60 Hz - 12 VA
Versione	= Standard

Elettrovalvole 3/2 vie - Mod. 638M/63CM

Codice prodotto: 63CM-101-A6E



DIMENSIONI

Ingressi / uscite	G1/8 / Ø4
Funzione	N.C.
Passaggio (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Pressione min-max (bar)	0÷10