

## Cilindri in acciaio INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Codice prodotto: 90M1A040A0050

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 12.30

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	90
<b>Versione</b>	M = standard magnetico
<b>Funzionamento</b>	1 = semplice effetto (molla anteriore)
<b>Caratteristiche materiali</b>	A = acciaio inossidabile AISI 316 (SS 2343), guarnizioni NBR
<b>Diametro (mm)</b>	40
<b>Tipo costruttivo</b>	A = standard
<b>Corsa (mm)</b>	50
<b>guarnizione stelo viton</b>	-
<b>Lunghezza stelo (mm)</b>	0

## Cilindri in acciaio INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Codice prodotto: 90M1A040A0050



### DIMENSIONI

A (mm)	24
B (mm)	35
BG (mm)	16
BF (mm)	10
E (mm)	55
EE	G1/4
G (mm)	31.5
KK	M12x1,25
L (mm)	105
MM (mm)	16
N (mm)	5.5
PL (mm)	16
RT	M6
R1 (mm)	70
R2 (mm)	21
SW (mm)	13
T	M6
TG (mm)	38.0
VA (mm)	4
VD (mm)	22
WH (mm)	30
ZM (mm)	165