

## Cilindri in acciaio INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Codice prodotto: 90M1A050A0075

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 22.11

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	90
<b>Versione</b>	M = standard magnetico
<b>Funzionamento</b>	1 = semplice effetto (molla anteriore)
<b>Caratteristiche materiali</b>	A = acciaio inossidabile AISI 316 (SS 2343), guarnizioni NBR
<b>Diametro (mm)</b>	50
<b>Tipo costruttivo</b>	A = standard
<b>Corsa (mm)</b>	75
<b>guarnizione stelo viton</b>	-
<b>Lunghezza stelo (mm)</b>	0

## Cilindri in acciaio INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Codice prodotto: 90M1A050A0075



### DIMENSIONI

<b>A (mm)</b>	32
<b>B (mm)</b>	40
<b>BG (mm)</b>	16
<b>BF (mm)</b>	12
<b>E (mm)</b>	65
<b>EE</b>	G1/4
<b>G (mm)</b>	31.5
<b>KK</b>	M16x1,5
<b>L (mm)</b>	106
<b>MM (mm)</b>	20
<b>N (mm)</b>	8.5
<b>PL (mm)</b>	21
<b>RT</b>	M8
<b>R1 (mm)</b>	74
<b>R2 (mm)</b>	24
<b>SW (mm)</b>	17
<b>T</b>	M8
<b>TG (mm)</b>	46.5
<b>VA (mm)</b>	4
<b>VD (mm)</b>	28
<b>WH (mm)</b>	37
<b>ZM (mm)</b>	180