

Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A16A010

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 22.58

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	94
Versione	N = standard
Funzionamento	1 = semplice effetto (molla anteriore)
Caratteristiche materiali	A = acciaio inossidabile AISI 316 (SS 2343), guarnizioni NBR
Diametro (mm)	16
Costruzione	A = standard
Corsa (mm)	10
guarnizione stelo viton	-
Lunghezza stelo (mm)	0

Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A16A010



DIMENSIONI

A (mm)	6
AM (mm)	16
BE	M16x1,5
Ø CD (mm)	6
D (mm)	21.2
EE	M5
EW (mm)	12
KK	M6x1
KW (mm)	4
(mm)	5
L (mm)	9
L1 (mm)	100
L2 (mm)	51
L3 (mm)	14.0
L4 (mm)	5.5
L5 (mm)	15
SW (mm)	5
WF (mm)	22
XC (mm)	82