

## Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A16A050

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.14

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	94
<b>Versione</b>	N = standard
<b>Funzionamento</b>	1 = semplice effetto (molla anteriore)
<b>Caratteristiche materiali</b>	A = acciaio inossidabile AISI 316 (SS 2343), guarnizioni NBR
<b>Diametro (mm)</b>	16
<b>Costruzione</b>	A = standard
<b>Corsa (mm)</b>	50
<b>guarnizione stelo viton</b>	-
<b>Lunghezza stelo (mm)</b>	0

## Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A16A050



### DIMENSIONI

<b>A (mm)</b>	6
<b>AM (mm)</b>	16
<b>BE</b>	M16x1,5
<b>Ø CD (mm)</b>	6
<b>D (mm)</b>	21.2
<b>EE</b>	M5
<b>EW (mm)</b>	12
<b>KK</b>	M6x1
<b>KW (mm)</b>	4
<b>(mm)</b>	5
<b>L (mm)</b>	9
<b>L1 (mm)</b>	100
<b>L2 (mm)</b>	51
<b>L3 (mm)</b>	14.0
<b>L4 (mm)</b>	5.5
<b>L5 (mm)</b>	15
<b>SW (mm)</b>	5
<b>WF (mm)</b>	22
<b>XC (mm)</b>	82