

Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A20A025V

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 22.11

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	94
Versione	N = standard
Funzionamento	1 = semplice effetto (molla anteriore)
Caratteristiche materiali	A = acciaio inossidabile AISI 316 (SS 2343), guarnizioni NBR
Diametro (mm)	20
Costruzione	A = standard
Corsa (mm)	25
guarnizione stelo viton	V = guarnizione stelo in Viton
Lunghezza stelo (mm)	0

Minicilindri in acciaio INOX Cetop RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Codice prodotto: 94N1A20A025V



DIMENSIONI

A (mm)	8
AM (mm)	20
BE	M22x1,5
Ø CD (mm)	8
D (mm)	26.2
EE	G1/8
EW (mm)	16
KK	M8x1,25
KW (mm)	5
(mm)	5
L (mm)	12
L1 (mm)	116
L2 (mm)	59
L3 (mm)	17.5
L4 (mm)	8.0
L5 (mm)	19
SW (mm)	7
WF (mm)	24
XC (mm)	95