

Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-223-10-UL

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 14.23

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Mod.	CSG-223-10-UL
Funzionamento	Reed
Connessione	2 fili
Tensione	5 ÷ 30 V AC/DC
Uscita	-
Corrente Max	60 mA
Carico Max	1.8 W
Protezione	IP67

Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-223-10-UL



DIMENSIONI

Mod.	CSG-223-10-UL
Funzionamento	Reed
Conessione	2 fili
Tensione	5 ÷ 30 V AC/DC
Uscita	-
Corrente Max	60 mA
Carico Max	1.8 W
Protezione	IP67