

Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-324-2

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 14.23

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Mod.	CSG-324-2
Funzionamento	Magnetoresistivo
Connessione	2 fili

Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-324-2



DIMENSIONI

Tensione	10 ÷ 28 V DC
Uscita	-
Corrente Max	50 mA
Carico Max	1.5 W
Protezione	IP67
Lunghezza cavo (m)	2 mt