

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-125

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.01

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	DC-63-125
------	-----------

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-125



DIMENSIONI

F1 (F1 / mm)	48
ZJ (ZJ / mm)	225
PESO (Peso / g)	1300
CORSAMAXTOTALE (Corsa max / mm)	1000
COPPIASERRAGGIO (Coppia di serraggio / Nm)	20
A (A / mm)	135
B (B / mm)	110.0
C (C / mm)	89.0
D (Ø D / mm)	12.5
E (E / mm)	8
F (Ø F / mm)	75
G (Ø G / mm)	50
H (Ø H / mm)	60
I (I / mm)	7.0
J (J / mm)	15.0
L (L / mm)	45
M (Ø M / mm)	21.5
N (N / mm)	19
O (O / mm)	10.0