

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-32

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.01

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	DC-63-32
------	----------

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-32



DIMENSIONI

F1 (F1 / mm)	27
ZJ (ZJ / mm)	120
PESO (Peso / g)	130
CORSAMAXTOTALE (Corsa max / mm)	500
COPPIASERRAGGIO (Coppia di serraggio / Nm)	5
A (A / mm)	45
B (B / mm)	32.5
C (C / mm)	29.0
D (Ø D / mm)	6.5
E (E / mm)	5
F (Ø F / mm)	34
G (Ø G / mm)	20
H (Ø H / mm)	30
I (I / mm)	4.5
J (J / mm)	0.6
L (L / mm)	25
M (Ø M / mm)	11.0
N (N / mm)	10
O (O / mm)	5.0