

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-40

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.02

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Mod.	DC-63-40
------	----------

Flangia - Mod. DC-63

Codice prodotto: DC-63-40



DIMENSIONI

F1 (F1 / mm)	27
ZJ (ZJ / mm)	135
PESO (Peso / g)	160
CORSAMAXTOTALE (Corsa max / mm)	800
COPPIASERRAGGIO (Coppia di serraggio / Nm)	5
A (A / mm)	55
B (B / mm)	38.0
C (C / mm)	35.0
D (Ø D / mm)	6.5
E (E / mm)	5
F (Ø F / mm)	40
G (Ø G / mm)	25
H (Ø H / mm)	35
I (I / mm)	4.5
J (J / mm)	1.5
L (L / mm)	25
M (Ø M / mm)	11.0
N (N / mm)	10
O (O / mm)	5.0