

Snodo sferico - Mod. GA

Codice prodotto: GA-40

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.33

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



■ SCHEDA TECNICA

Mod.	GA-40
Diametro (mm)	40

Snodo sferico - Mod. GA

Codice prodotto: GA-40



DIMENSIONI

\varnothing CN H7 (mm)	12
U (mm)	12.0
EN (mm)	16
ER (mm)	16
AX (mm)	22
CE (mm)	50
KK	M12x1.25
\varnothing T (mm)	17.5
Z (°)	6.5
SW (mm)	19