


Elettrovalvole a comando diretto (con cavetti) - Serie K

Codice prodotto: K000-102-FH1M

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.21

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	K000
Numero vie funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro Orifizio	2 = Ø 0.6 mm - versione 2/2
Materiali	F = corpo PBT - otturatore FKM
Connessione elettrica	H = cavetti 300 mm
Tensione-potenza assorbita	1 = 6 V DC - 1 W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvole a comando diretto (con cavetti) - Serie K

Codice prodotto: K000-102-FH1M



DIMENSIONI

Serie	K000
Numero vie funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro Orificio	2 = Ø 0.6 mm - versione 2/2
Materiali	F = corpo PBT - otturatore FKM
Connessione elettrica	H = cavetti 300 mm
Tensione-potenza assorbita	1 = 6 V DC - 1 W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno