

Elettrovalvola a comando diretto - Serie KLE

Codice prodotto: KLE040-B13AY-18M

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 11.08

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	KLE = extended
Esecuzione corpo	0 = corpo 3/2 - ISO 15218
Funzioni	4 = 3/2 NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro	B1 = Ø1.10 mm
Materiale tenute	3 = FKM
Materiale corpo	A = PBT
Intervento manuale	Y = bistabile
Connessione elettrica	1 = connettore 90° con protezione e led
Tensione potenza	8 = 24V DC - 4/1W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvola a comando diretto - Serie KLE

Codice prodotto: KLE040-B13AY-18M



DIMENSIONI

Serie	KLE = extended
Esecuzione corpo	0 = corpo 3/2 - ISO 15218
Funzioni	4 = 3/2 NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro	B1 = Ø1.10 mm
Materiale tenute	3 = FKM
Materiale corpo	A = PBT
Intervento manuale	Y = bistabile
Connessione elettrica	1 = connettore 90° con protezione e led
Tensione potenza	8 = 24V DC - 4/1W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno