

Elettrovalvola a comando diretto - Serie KLE

Codice prodotto: KLE050-A83A0-13M

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.46

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	KLE = extended
Esecuzione corpo	0 = corpo 3/2 - ISO 15218
Funzioni	5 = 3/2 NO
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro	A8 = Ø0.80 mm
Materiale tenute	3 = FKM
Materiale corpo	A = PBT
Intervento manuale	0 = non richiesto o non previsto
Connessione elettrica	1 = connettore 90° con protezione e led
Tensione potenza	3 = 24V DC - 1W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvola a comando diretto - Serie KLE

Codice prodotto: KLE050-A83A0-13M



DIMENSIONI

Serie	KLE = extended
Esecuzione corpo	0 = corpo 3/2 - ISO 15218
Funzioni	5 = 3/2 NO
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro	A8 = Ø0.80 mm
Materiale tenute	3 = FKM
Materiale corpo	A = PBT
Intervento manuale	0 = non richiesto o non previsto
Connessione elettrica	1 = connettore 90° con protezione e led
Tensione potenza	3 = 24V DC - 1W
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno