

## Filtri-regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-FR0000

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.20

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	MX
<b>Taglia</b>	2
<b>ATTACCHI (IN - OUT)</b>	1/2 = G1/2
<b>Filtro Regolatore</b>	FR
<b>Elemento filtrante</b>	0 = 25 µm con relieving (standard)
<b>Scaricatore di condensa</b>	0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
<b>Pressione di lavoro</b>	0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
<b>Manometro</b>	0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
<b>Direzione di flusso</b>	= da sinistra a destra (standard)

## Filtri-regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-FR0000



### DIMENSIONI

<b>A</b>	G1/2
<b>B (bar)</b>	0-12 bar
<b>C (mm)</b>	70.0
<b>D (mm)</b>	45
<b>E (mm)</b>	Ø4.5
<b>E2 (mm)</b>	9.5
<b>F (mm)</b>	M47x1.5
<b>G (mm)</b>	55.5
<b>H (mm)</b>	74.5
<b>I (mm)</b>	68
<b>L</b>	G 1/8
<b>M (mm)</b>	80
<b>N (mm)</b>	290
<b>O (mm)</b>	127
<b>P (mm)</b>	78
<b>Q (mm)</b>	5
<b>R (mm)</b>	85
<b>S (mm)</b>	174.5
<b>T (mm)</b>	37.5
<b>U (mm)</b>	0÷16
<b>Peso (kg)</b>	0.8