

Filtri-regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-FR0040

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 10.48

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



■ SCHEDA TECNICA

Serie	MX
Taglia	2
ATTACCHI (IN - OUT)	1/2 = G1/2
Filtro Regolatore	FR
Elemento filtrante	0 = 25 µm con relieving (standard)
Scaricatore di condensa	0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
Pressione di lavoro	4 = 0.5 ÷ 4 bar
Manometro	0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
Direzione di flusso	= da sinistra a destra (standard)

Filtri-regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-FR0040



DIMENSIONI

A	G1/2
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
E (mm)	Ø4.5
E2 (mm)	9.5
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	55.5
H (mm)	74.5
I (mm)	68
L	G 1/8
M (mm)	80
N (mm)	290
O (mm)	127
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	85
S (mm)	174.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0÷16
Peso (kg)	0.8