

Regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-M000-LH

Data di creazione del data sheet: 30/09/25 08.58

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	MX
Taglia	2
ATTACCHI (IN - OUT)	1/2 = G1/2
Tipo Regolatore	M = Regolatore di pressione manifold
Pressione di lavoro	0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
Tipo di costruzione	0 = relieving (standard)
Manometro	0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
Direzione di flusso	LH = da destra a sinistra

Regolatori di pressione - Serie MX

Codice prodotto: MX2-1/2-M000-LH



DIMENSIONI

A	G1/2
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	70
H (mm)	74.5
I (mm)	68
M (mm)	45
N (mm)	166
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	88
S (mm)	50.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0÷13
Peso (kg)	0.6