

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PD

Codice prodotto: PD000-2A3-E52

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 11.07

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	PD
Esecuzione corpo	0 = corpo singolo
Numero posti	00 = interfaccia
Numero vie - Funzioni	2 = 2/2 vie - NC
Materiale - Connessioni corpo	A = corpo in alluminio - interfaccia laterale
Diametro orifizio	3 = Ø 1.6 mm
kv (l/min)	0.70
Materiale tenuta	E = EPDM
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	2 = 12 V DC - 2 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo o clip per sottobase
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PD

Codice prodotto: PD000-2A3-E52



DIMENSIONI

Serie	PD
Esecuzione corpo	0 = corpo singolo
Numero posti	00 = interfaccia
Numero vie - Funzioni	2 = 2/2 vie - NC
Materiale - Conessioni corpo	A = corpo in alluminio - interfaccia laterale
Diametro orifizio	3 = Ø 1.6 mm
kv (l/min)	0.70
Materiale tenuta	E = EPDM
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	2 = 12 V DC - 2 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo o clip per sottobase
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno