

Elettrovalvole a comando diretto con membrana di separazione - Serie PDV

Codice prodotto: PDVC0122-A73GN-M004AC023

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 23.19

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	PDV
Esecuzione corpo	C0 = corpo con interfaccia per sottobase
Numero vie - funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Connessioni pneumatiche	22 = interfaccia tipo PDV 2 vie
Diametro orifizio	A7 = Ø 0.8 mm
Materiali tenute	3 = FKM
Materiali corpo	G = PEEK
Intervento manuale	N = non previsto
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Opzioni	00 = nessuna
Connessione elettrica	4A = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - potenza assorbita	C023 = 24 V DC - 2 W

Elettrovalvole a comando diretto con membrana di separazione - Serie PDV

Codice prodotto: PDVC0122-A73GN-M004AC023



DIMENSIONI

Serie	PDV
Esecuzione corpo	C0 = corpo con interfaccia per sottobase
Numero vie - funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Conessioni pneumatiche	22 = interfaccia tipo PDV 2 vie
Diametro orificio	A7 = Ø 0.8 mm
Materiali tenute	3 = FKM
Materiali corpo	G = PEEK
Intervento manuale	N = non previsto
Fissaggio	M = viti di fissaggio per metallo
Opzioni	00 = nessuna
Connessione elettrica	4A = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - potenza assorbita	C023 = 24 V DC - 2 W