

## Regolatori di precisione - Serie PR

Codice prodotto: PR104-M04

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.21

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




### SCHEDA TECNICA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Serie</b>               | PR              |
| <b>TAGLIA</b>              | 1               |
| <b>ATTACCHI</b>            | 04= G1/4        |
| <b>TIPO DI REGOLAZIONE</b> | M = Manuale     |
| <b>PRESSIONE DI LAVORO</b> | 04= 0.05 ÷ 4bar |

## Regolatori di precisione - Serie PR

Codice prodotto: PR104-M04



### DIMENSIONI

|           |       |
|-----------|-------|
| A         | G1/4  |
| B         | G1/8  |
| D (mm)    | 28    |
| F (mm)    | 30    |
| G (mm)    | 45    |
| I (mm)    | 45    |
| M (mm)    | 25    |
| N (mm)    | 96.0  |
| P (mm)    | 40    |
| Q (mm)    | 2     |
| R (mm)    | 56.0  |
| S (mm)    | 17.5  |
| T (mm)    | 38.5  |
| U         | 0 - 6 |
| Peso (kg) | 0,35  |