

## Eiettori compatti - Serie VEN

Codice prodotto: VEN-20NO-I

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.19

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




### SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	VEN
<b>Diametro ugello venturi</b>	20 = 2.0 mm
<b>Tipo valvola</b>	NO = con generazione di vuoto a riposo
<b>Versione</b>	I = risparmio di aria compressa + I/O LNK

## Eiettori compatti - Serie VEN

Codice prodotto: VEN-20NO-I



### DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	2.0
Grado di evacuazione (%)	85
Capacità di aspirazione max ((l/min))	140
Capacità di aspirazione max ((m³/h))	8.4
Consumo ((l/min))	180
Consumo ((m³/h))	11.7
Consumo in scarico ((m³/h))	200
Rumore in aspirazione ([db(A)])	65
Rumore in mantenimento ([db(A)])	75
Pressione di esercizio (bar)	4 - 7
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	6
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	8
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105