

## Eiettori compatti - Serie VEN

Codice prodotto: VEN-25NC-I

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.20

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




### ■ SCHEDA TECNICA

<b>Serie</b>	VEN
<b>Diametro ugello venturi</b>	25 = 2.5 mm
<b>Tipo valvola</b>	NC = senza generazione di vuoto a riposo
<b>Versione</b>	I = risparmio di aria compressa + I/O LNK

## Eiettori compatti - Serie VEN

Codice prodotto: VEN-25NC-I



### DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	2.5
Grado di evacuazione (%)	85
Capacità di aspirazione max ((l/min))	195
Capacità di aspirazione max ((m³/h))	11.7
Consumo ((l/min))	290
Consumo ((m³/h))	17.4
Consumo in scarico ((m³/h))	200
Rumore in aspirazione ((db(A))	75
Rumore in mantenimento ((db(A))	78
Pressione di esercizio (bar)	4 - 7
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	8
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	9
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106