

Eiettori compatti - Serie VEQ

Codice prodotto: VEQ-05NC-S

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.15

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	VEQ
Diametro ugello venturi	05 = 0,5 mm
Tipo valvola	NC = senza generazione di vuoto a riposo
Versione	S = risparmio di aria compressa

Eiettori compatti - Serie VEQ

Codice prodotto: VEQ-05NC-S



DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	0.5
Grado di evacuazione (%)	87
Capacità di aspirazione max ((l/min))	8
Consumo ((l/min))	9
Consumo in scarico ((m ³ /h))	10
Rumore in aspirazione ([db(A)])	55
Rumore in mantenimento ([db(A)])	66
Pressione di esercizio (bar)	3,5 - 6
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	2
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	2
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	0
L1 (mm)	0