

Eiettori compatti - Serie VEQ

Codice prodotto: VEQ-07NO-B

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.17

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	VEQ
Diametro ugello venturi	07 = 0.7 mm
Tipo valvola	NO = con generazione di vuoto a riposo
Versione	B = base

Eiettori compatti - Serie VEQ

Codice prodotto: VEQ-07NO-B



DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	0.7
Grado di evacuazione (%)	87
Capacità di aspirazione max ((l/min))	15
Consumo ((l/min))	22
Consumo in scarico ((m³/h))	10
Rumore in aspirazione ([db(A)])	70
Rumore in mantenimento ([db(A)])	70
Pressione di esercizio (bar)	3,5 - 6
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	2
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	2
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	0
L1 (mm)	0