

Eiettori compatti - Serie VES

Codice prodotto: VES-10NC-I

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.18

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	VES
Diametro ugello venturi	10 = 1.0 mm
Tipo valvola	NC = senza generazione di vuoto a riposo
Versione	I = risparmio di aria compressa + I/O LNK

Eiettori compatti - Serie VES

Codice prodotto: VES-10NC-I



DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	1.0
Grado di evacuazione (%)	85
Capacità di aspirazione max ((l/min))	36.0
Consumo ((l/min))	46
Consumo in scarico ((m ³ /h))	7.2
Rumore in aspirazione ([db(A)])	61
Rumore in mantenimento ([db(A)])	75
Pressione di esercizio (bar)	3 - 6
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	4
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	4
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105