

Eiettori compatti - Serie VES

Codice prodotto: VES-15NO-I

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.14

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	VES
Diametro ugello venturi	15 = 1.5 mm
Tipo valvola	NO = con generazione di vuoto a riposo
Versione	I = risparmio di aria compressa + I/O LNK

Eiettori compatti - Serie VES

Codice prodotto: VES-15NO-I



DIMENSIONI

Ø ugello (mm)	1.5
Grado di evacuazione (%)	85
Capacità di aspirazione max ((l/min))	65.5
Consumo ((l/min))	98
Consumo in scarico ((m ³ /h))	7.2
Rumore in aspirazione ([db(A)])	65
Rumore in mantenimento ([db(A)])	77
Pressione di esercizio (bar)	3 - 6
Diametro int. tubo per aria compressa (mm)	4
Diametro int. tubo per vuoto (mm)	6
Delta temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106