



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Codice: 5000006530

Versione -

Rev. : --

Pag. 1 di 3



Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore

Camozzi spa

Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia – Italy
Tel: +39 030 37921
Fax: +39 030 2400464
E-mail: info@camozzi.com
<http://www.camozzi.com>

dichiara qui di seguito che il prodotto:

Manometri digitali Serie PG

(vedere dettaglio identificazione modelli a pagina 3)

risulta in conformità a quanto previsto dalla seguente direttiva comunitaria:

2014/30/UE

DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate a:
pagina 2

Brescia, 02/11/2017

Camozzi SPA

Product Certification Manager

Fabrizio Guerrini



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Codice: 5000006530

Versione -

Rev. : --

Pag. 2 di 3

Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per questa dichiarazione di conformità:

Norme armonizzate:

| Nr. Anno | Titolo |
|---|--|
| EN 61000-6-1: 2007 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) — parte 6- 1: Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
| EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) — parte 6- 3: Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Codice: 5000006530

Versione -

Rev. : --

Pag. 3 di 3

Manometri digitali Serie PG esempi di codifica:

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| PG | 010 | - | P | B | - | 1/8 | - | 2 |
|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|

| PG | SERIE: | PG |
|-----|---|---|
| 010 | FONDOSCALA: | 010 = 10 bar 001 = -1 bar |
| P | RANGE DI PRESSIONE: | P = Pressione V = Vuoto |
| B | ILLUMINAZIONE: | B = Retroilluminato |
| 1/8 | CONNESSIONI PNEUMATICHE: | 1/8 = G 1/8 BSPP; M5 1/4 = G 1/4 BSPP; M5 (solo per versione con batteria) |
| 2 | CONNESSIONE ELETTRICA (solo per versione con cavo) | 2 = con cavo 2 poli non schermato da 2 m M = con cavo da 150 mm e connettore M8 4 poli |