

Tabelle 1: Montage der Schaltelemente am Zylinder

| Serie | ∅ | CST - CSH | CSV | CSN |
|----------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 - 25 | 16 | S-CST-02 | | |
| | 20 | S-CST-03 | | |
| | 25 | S-CST-04 | | |
| 27 | 20 | S-CST-03 | | |
| | 25 | S-CST-04 | | |
| | 32 | S-CST-18 | | |
| | 40 | S-CST-19 | | |
| | 50 | S-CST-20 | | |
| | 63 | S-CST-21 | | |
| 31 | 12 | Montage im Profil | | |
| | 16 | Montage im Profil | | |
| | 20 | Montage im Profil | | |
| | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| | 50 | Montage im Profil | | |
| | 63 | Montage im Profil | | |
| | 80 | Montage im Profil | | |
| | 100 | Montage im Profil | | |
| 32 | 20 | Montage im Profil | | |
| | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| | 50 | Montage im Profil | | |
| | 63 | Montage im Profil | | |
| | 80 | Montage im Profil | | |
| 40 | 160 | S-CST-28 | | S21 |
| | 200 | S-CST-28 | | S21 |
| | 250 | | | Montage im Profil |
| | 320 | | | Montage im Profil |
| 41 | 160 | | | S53 |
| | 200 | | | S53 |
| 42 | 32 | S-CST-18 | | |
| | 40 | S-CST-19 | | |
| | 50 | S-CST-20 | | |
| | 63 | S-CST-21 | | |
| 50 | 16 | | Montage im Profil | |
| | 25 | | Montage im Profil | |
| | 32 | S-CST-01 | | |
| | 40 | S-CST-01 | | |
| | 50 | S-CST-01 | | |
| | 63 | S-CST-01 | | |
| | 80 | S-CST-01 | | |
| 52 | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| | 50 | Montage im Profil | | |
| | 63 | Montage im Profil | | |
| 45N | 32 | S-CST-45N1 | | |
| | 40 | S-CST-45N1 | | |
| | 50 | S-CST-45N1 | | |
| | 63 | S-CST-45N1 | | |
| | 80 | S-CST-45N2 | | |
| | 100 | S-CST-45N2 | | |

ZUORDNUNG DER SCHALTELEMENTE

Tabelle 2: Montage der Schaltelemente am Zylinder

| Serie | Ø | CST - CSH |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 61 | 32 | Montage im Profil |
| | 40 | Montage im Profil |
| | 50 | Montage im Profil |
| | 63 | Montage im Profil |
| | 80 | Montage im Profil |
| | 100 | Montage im Profil |
| 63...P | 32 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 40 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 50 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 63 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 80 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 100 | Montage im Profil (nur CSH) |
| 63...T | 125 | Montage im Profil (nur CSH) |
| | 32 | S-CST-25 |
| | 40 | S-CST-25 |
| | 50 | S-CST-25 |
| | 63 | S-CST-25 |
| | 80 | S-CST-26 |
| 69 | 100 | S-CST-26 |
| | 125 | S-CST-27 |
| | 32 | Montage im Profil |
| | 40 | Montage im Profil |
| | 50 | Montage im Profil |
| | 63 | Montage im Profil |
| 6PF | 80 | Montage im Profil |
| | 100 | Montage im Profil |
| | 125 | Montage im Profil |
| | 32 | S-CST-06 |
| | 40 | S-CST-07 |
| 90 | 50 | S-CST-08 |
| | 63 | S-CST-09 |
| | 80 | S-CST-10 |
| | 100 | S-CST-11 |
| 94 | 125 | S-CST-12 |
| | 16 | S-CST-05 |
| | 20 | S-CST-05 |
| 95 | 25 | S-CST-05 |
| | 16 | S-CST-05 |
| | 20 | S-CST-05 |
| 97 | 25 | S-CST-06 |
| | 30 | S-CST-06 |
| | 40 | S-CST-07 |
| | 50 | S-CST-08 |
| | 63 | S-CST-09 |

Tabelle 3: Montage der Schaltelemente am Zylinder

| Serie | ∅ | CST - CSH | CSV | CSC-D / CSC-H |
|-----------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| QC | 20 | Montage im Profil | | |
| | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| | 50 | Montage im Profil | | |
| | 63 | Montage im Profil | | |
| QCBF | 20 | Montage im Profil | | |
| | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| QCTF | 20 | Montage im Profil | | |
| | 25 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| QP - QPR | 12 | | Montage im Profil | |
| | 16 | | Montage im Profil | |
| | 20 | S-CST-01 | | |
| | 25 | S-CST-01 | | |
| | 32 | S-CST-01 | | |
| | 40 | S-CST-01 | | |
| | 50 | S-CST-01 | | |
| | 63 | S-CST-01 | | |
| | 80 | S-CST-01 | | |
| | 100 | S-CST-01 | | |
| QX | 10 | | | Montage im Profil |
| | 16 | | | Montage im Profil |
| | 20 | | | Montage im Profil |
| | 25 | | | Montage im Profil |
| | 32 | | | Montage im Profil |
| ST | 20 | Montage im Profil | | |
| | 32 | Montage im Profil | | |
| | 40 | Montage im Profil | | |
| | 50 | Montage im Profil | | |

Tabelle 4: Montage an Greifern, Achsen und Elektrozyindern

* Detaillierte Informationen zu den elektrischen Antrieben finden Sie im Katalog ELEKTRISCHE ANTRIEBE oder auf unserer Website unter www.camozzi.com

| Serie | Ø | CST - CSH | CSB-D / CSB-H | CSC-D / CSC-H | CSD-D / CSD-H |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Greifer | | | | | |
| CGA | 10 | | Montage im Profil | | |
| | 16 | | Montage im Profil | | |
| | 20 | | Montage im Profil | | |
| | 25 | | Montage im Profil | | |
| | 32 | | Montage im Profil | | |
| CGCN | 50 | | | | Montage im Profil |
| | 64 | | | | Montage im Profil |
| | 80 | | | | Montage im Profil |
| | 100 | | | | Montage im Profil |
| | 125 | | | | Montage im Profil |
| CGLN | 10 | | | Montage im Profil | |
| | 16 | | | Montage im Profil | |
| | 20 | | | Montage im Profil | |
| | 25 | | | Montage im Profil | |
| | 32 | | | Montage im Profil | |
| CGP | 10 | | Montage im Profil | | |
| | 16 | | Montage im Profil | | |
| | 20 | | Montage im Profil | | |
| | 25 | | Montage im Profil | | |
| | 32 | | Montage im Profil | | |
| CGPS | 10 | | | | Montage im Profil |
| | 16 | | | | Montage im Profil |
| | 20 | | | | Montage im Profil |
| | 25 | | | | Montage im Profil |
| | 32 | | | | Montage im Profil |
| CGPT | 16 | | | | Montage im Profil |
| | 20 | | | | Montage im Profil |
| | 25 | | | | Montage im Profil |
| | 32 | | | | Montage im Profil |
| | 40 | | | | Montage im Profil |
| CGSN | 16 | | | Montage im Profil | Montage im Profil |
| | 20 | | | Montage im Profil | Montage im Profil |
| | 25 | | | Montage im Profil | Montage im Profil |
| | 32 | | | Montage im Profil | Montage im Profil |
| CGZT | 40 | | | | Montage im Profil |
| | 50 | | | | Montage im Profil |
| | 64 | | | | Montage im Profil |
| | 80 | | | | Montage im Profil |
| | 100 | | | | Montage im Profil |
| | 125 | | | | Montage im Profil |
| | 160 | | | | Montage im Profil |
| RPGB | 8 | | | | Montage im Profil |
| | 12 | | | | Montage im Profil |
| Linearantriebe * | | | | | |
| 5E | 50 | Montage im Profil (nur CSH) | | | |
| | 65 | Montage im Profil (nur CSH) | | | |
| | 80 | Montage im Profil (nur CSH) | | | |
| Elektrozyylinder * | | | | | |
| 6E | 32 | Montage im Profil | | | |
| | 40 | Montage im Profil | | | |
| | 50 | Montage im Profil | | | |
| | 63 | Montage im Profil | | | |