

GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI

SERIE 7000 – AUTOMATION

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm
 Filetti dei raccordi: Metrici cilindrici ISO-965 (M5, M7, M10x1, M12x1,25),
 Gas conici ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
 Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).




- Tenuta ottimale
- Flusso massimo
- Compatte e leggere

I raccordi super-rapidi della serie 7000 Automation sono realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove richieste di mercato in termini di affidabilità, semplicità di utilizzo ed efficienza.

La dimensione compatta e il peso leggero rendono questa nuova gamma di raccordi ideale per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche in aggiunta ad una ottimale tecnologia di presa e di tenuta.


CARATTERISTICHE GENERALI

Diametri		Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm
Pressione di lavoro massima	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 60°	16 bar	16 bar	14 bar
	+ 60° / + 80°	16 bar	15 bar	12 bar
Pressione di lavoro minima		-0,9 bar		
Temperatura		-20 ÷ +80 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)		
Filettature		GAS cilindrico ISO-228 BSPP GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato) Metrico cilindrico ISO-965		
Tubo di collegamento		Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia		
Fluido		Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)		
Materiali		(A) Corpo = tecnopolimero (PA66), ottone nichelato (B) Pulsante = tecnopolimero (PA66) (C) Anello di presa = acciaio inox (AISI 301) (D) Guarnizioni = NBR (E) Filetto = ottone nichelato		



GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI
SERIE 7000 - AUTOMATION - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Connettore dritto maschio Mod. G6510


Ottone nichelato
Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
G6510 4-1/8	4	R1/8	14,6	8,8	13,2	7,5	19,5	12	2,5	8
G6510 4-1/4	4	R1/4	14,6	8,8	15,2	11	23	14	2,5	12
G6510 6-1/8	6	R1/8	15,5	11,7	13,2	7,5	21,5	12	4	8
G6510 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,7	15,2	11	25	14	4	11
G6510 6-3/8	6	R3/8	15,5	11,7	20,5	11,5	25,5	19	4	22
G6510 6-1/2	6	R1/2	15,5	11,7	24,5	14	28	22	4	34
G6510 8-1/8	8	R1/8	16,8	13,7	15,2	7,5	27	14	5	12
G6510 8-1/4	8	R1/4	16,8	13,7	15,2	11	27	14	6	14
G6510 8-3/8	8	R3/8	16,8	13,7	20,5	11,5	27	19	6	24
G6510 8-1/2	8	R1/2	16,8	13,7	24,5	14	29,5	22	6	37

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Connettore dritto maschio Mod. G6512

Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
G6512 4-M5	4	M5	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3
G6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
G6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
G6512 6-M5	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6
G6512 6-M10x1	6	M10x1	15,5	11,7	13,5	6	21,5	12	4	8
G6512 6-M12x1,25	6	M12x1,25	15,5	11,7	15,4	7	22	14	4	12
G6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
G6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
G6512 6-3/8	6	G3/8	15,5	11,7	20,5	7	22,5	19	4	22
G6512 6-1/2	6	G1/2	15,5	11,7	24,5	8	24	22	4	34
G6512 8-M10x1	8	M10x1	17,3	13,7	15,4	6	26	14	5	12
G6512 8-M12x1,25	8	M12x1,25	17,3	13,7	15,4	7	24,5	14	6	14
G6512 8-1/8	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
G6512 8-1/4	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14
G6512 8-3/8	8	G3/8	17,3	13,7	20,5	7	24	19	7	24
G6512 8-1/2	8	G1/2	17,3	13,7	24,5	8	25,5	22	6	37

10

Connettore dritto maschio Mod. G6512_M


Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico
ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	Peso (g)
G6512 4-M5-M	4	M5	14,6	8,8	7,8	4	20,5	2	3
G6512 4-M7-M	4	M7x1	14,6	8,8	9,4	5	18,5	2,5	3
G6512 4-1/8-M	4	G1/8	14,6	8,8	11,2	5	18,8	2,5	6
G6512 6-M5-M	6	M5	15,5	10,4	7,8	4	21,5	2	4
G6512 6-M7-M	6	M7	15,5	10,4	9,4	5	22,5	4	5
G6512 6-1/8-M	6	G1/8	15,5	11,2	11,2	5	19,5	4	5
G6512 6-1/4-M	6	G1/4	15,5	11,7	14,8	6	20,5	4	9

Connettore dritto femmina Mod. G6463


Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico
ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
G6463 4-M5	4	M5	7,5	8,8	9,8	21,5	4,5	9	5,5
G6463 4-1/8	4	G1/8	10,5	8,8	13	24,5	6	12	13,5
G6463 4-1/4	4	G1/4	12,5	8,8	16,5	26,5	7	15	23
G6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	25,5	6	12	13
G6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27	7	15	21,5
G6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	13,5
G6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	20,5
G6463 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,7	20,5	30	8	19	25

GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI
SERIE 7000 - AUTOMATION - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Adattatore dritto maschio Mod. G6812

Ottone nichelato
 Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico
 ISO-228 BSPP




Mod.	D	G	H	L	T	SW	Peso (g)
G6812 4-M5	M5	4	4	25	16,5	8	3,5
G6812 4-1/8	G1/8	4	6	28,5	16,5	12	9,5
G6812 6-M5	M5	6	4	26,5	18	8	4,4
G6812 6-1/8	G1/8	6	6	30	18	12	9,2
G6812 6-1/4	G1/4	6	7	32	18	15	17,4
G6812 6-3/8	G3/8	6	7	32	18	19	23,9
G6812 8-1/8	G1/8	8	6	32,5	20,5	12	10,2
G6812 8-1/4	G1/4	8	7	34,5	20,5	15	17,4
G6812 8-3/8	G3/8	8	7	34,5	20,5	19	25

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Gomito femmina girevole Mod. G7523

Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	M	SW	Peso (g)
G7523 4-1/8	4	G1/8	20	9,2	17	12	7
G7523 4-1/4	4	G1/4	21,5	9,2	17	12	10
G7523 6-1/8	6	G1/8	21	11,4	19	12	8
G7523 6-1/4	6	G1/4	21	11,4	19	12	11
G7523 8-1/8	8	G1/8	22,5	13,7	21,5	12	11
G7523 8-1/4	8	G1/4	24,5	13,7	21,5	15	13
G7523 8-3/8	8	G3/8	26	13,7	21,5	15	21

10

Gomito maschio girevole Mod. G7520


Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)



	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7520 4-1/8	4	R1/8	12,2	9,2	7,5	17	12	7
G7520 4-1/4	4	R1/4	14,5	9,2	11	17	14	10
G7520 6-1/8	6	R1/8	13,2	11,4	7,5	19	12	8
G7520 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,4	11	19	14	11
G7520 6-3/8	6	R3/8	16,7	11,4	11,5	19	19	18
G7520 6-1/2	6	R1/2	18,5	11,4	14	19	22	20
G7520 8-1/8	8	R1/8	13,6	13,7	7,5	21,5	12	11
G7520 8-1/4	8	R1/4	14,2	13,7	11	21,5	14	13
G7520 8-3/8	8	R3/8	18,5	13,7	11,5	21,5	19	21

Gomito maschio girevole Mod. G7522


Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7522 4-M5	4	M5	8,2	9,2	3,5	17	9	4
G7522 4-M7	4	M7	11	9,2	5	17	10	6
G7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
G7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17	14	10
G7522 6-M5	6	M5	9,2	11,4	3,5	19	9	5
G7522 6-M7	6	M7	12	11,4	5	19	10	7
G7522 6-M10x1	6	M10x1	12,2	11,4	5	19	12	8
G7522 6-M12x1,25	6	M12x1,25	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
G7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-3/8	6	G3/8	10	11,4	7	19	19	16
G7522 6-1/2	6	G1/2	10	11,4	8	19	24	15
G7522 8-M10x1	8	M10x1	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-M12x1,25	8	M12x1,25	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
G7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14
G7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21,5	19	19

GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI
SERIE 7000 - AUTOMATION - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Gomito prolungato maschio girevole Mod. G7527

Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7527 4-1/8	4	R1/8	25,2	9,2	7,5	17	12	12
G7527 6-1/8	6	R1/8	26,2	11,4	7,5	19	12	13
G7527 6-1/4	6	R1/4	28	11,4	11	19	12	16
G7527 8-1/8	8	R1/8	32,4	13,7	7,5	21,5	12	18
G7527 8-1/4	8	R1/4	32,2	13,7	11	21,5	14	20

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Gomito prolungato maschio girevole Mod. G7526

Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
G7526 4-M5	4	M5	24,6	9,2	3,5	17	10	9
G7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,2	5	17	12	12
G7526 4-1/4	4	G1/4	22	9,2	6	17	14	14
G7526 6-M5	6	M5	25	11,4	5	19	10	10
G7526 6-M7*	6	M7	25	11,4	5	19	10	11
G7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,4	5	19	12	13
G7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,4	6	19	14	16
G7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,7	5	21,5	12	18
G7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,7	6	21,5	14	20

*Prodotto su ordinazione

T centrale maschio girevole Mod. G7430


Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)



Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
G7430 4-1/8	4	R1/8	14,8	9,2	7,5	34	12	9
G7430 6-1/8	6	R1/8	16,3	11,4	7,5	38	12	11
G7430 6-1/4	6	R1/4	16,3	11,4	11	38	14	13
G7430 8-1/8	8	R1/8	19,1	13,7	7,5	43	12	15
G7430 8-1/4	8	R1/4	19,2	13,7	11	43	14	17

T centrale maschio girevole Mod. G7432



Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
G7432 4-M5	4	M5	14	9,2	3,5	34	9	7
G7432 4-1/8	4	G1/8	11,6	9,2	5	34	12	9
G7432 6-M5	6	M5	15,5	11,4	3,5	38	9	9
G7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,4	5	38	12	11
G7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,4	6	38	14	13
G7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,7	5	43	12	15
G7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,7	6	43	14	17
G7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,7	7	43	19	25

T laterale maschio girevole Mod. G7440



Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)



Mod.	A	D	E	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7440 4-1/8	4	R1/8	22,2	9,2	7,5	42,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7440 6-1/8	6	R1/8	23,7	11,4	7,5	46,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7440 6-1/4	6	R1/4	26	11,4	11	50,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7440 8-1/8	8	R1/8	26,2	13,7	7,5	49	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7440 8-1/4	8	R1/4	28	13,7	11	54,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22

2


Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7442 4-M5	4	M5	9,2	3,5	39	17	4	13	9,2	6,5	10	9
G7442 4-1/8	4	G1/8	9,2	5	40,5	17	4	13	9,2	6,5	12	11
G7442 6-M5	6	M5	11,4	3,5	43	19	4	15	11,4	7,5	12	10
G7442 6-1/8	6	G1/8	11,4	5	44,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7442 6-1/4	6	G1/4	11,4	6	45,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7442 8-1/8	8	G1/8	13,7	5	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	23
G7442 8-1/4	8	G1/4	13,7	6	50,5	21,5	4	17	13,7	8,5	14	22
G7442 8-3/8	8	G3/8	13,7	7	52	21,5	4	17	13,7	8,5	19	28

Y maschio girevole Mod. G7450


Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)



Mod.	A	D	E	F	H	L	M	S	T	T1	SW	Peso (g)
G7450 4-1/8	4	R1/8	19,7	18,5	7,5	42	9,2	4	12,2	11,6	12	13
G7450 6-1/8	6	R1/8	21,2	23	7,5	46	11,4	4	14,5	14	14	15
G7450 6-1/4	6	R1/4	23	23	11	49,5	11,4	4	14,5	14	14	29
G7450 8-1/8	8	R1/8	22,3	26	7,5	51,3	12,7	4	16,5	15,5	17	24
G7450 8-1/4	8	R1/4	24,1	26	11	54,8	12,7	4	16,5	15,5	17	30

Y maschio girevole Mod. G7562


Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	F	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7562 4-1/8	4	G1/8	18,2	5	40,5	9,2	4	12,2	11,6	16,5	12	13
G7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44,5	11,4	4	14,5	14	18,5	14	15
G7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44,5	11,4	4	14,5	14	17,5	14	29
G7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	48,5	12,7	4	16,5	15,5	20	14	24
G7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	50	12,7	4	16,5	15,5	19,5	17	30

Y doppio maschio girevole Mod. G7572


Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	F	F1	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
G7572 4-1/8	4	G1/8	22	18	5	40	9,3	4	14,5	22	15	12	17,5
G7572 4-1/4	4	G1/4	22	18	6	41	9,3	4	14,5	22	15	14	21,5
G7572 6-1/8	6	G1/8	27	22	5	45,5	11,5	4	16,5	27	17,5	14	17,5
G7572 6-1/4	6	G1/4	27	22	6	45,5	11,5	4	16,5	27	16,5	14	25,5

Banjo singolo maschio girevole Mod. G7622

Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP





Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso (g)
G6622 4-M5*	4	M5	6	8,6	4	15,8	19	8,5	2,5	6
G7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,4	5	24,5	21	14	4	12
G6622 6-M5*	6	M5	7	11,7	4	15,8	22,5	8,5	2,5	10
G7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	24,5	21,5	14	4	12
G7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	13,7	6	28	25	18,5	5	25
G7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,7	5	24,5	23,5	14	4	14
G7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,7	6	28	25,5	18,5	5	26

* Corpo in ottone

Raccordi Mod. G7652



Filetto GAS cilindrico ISO-228 BSPP



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso (g)
G7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21	14	4	15
G7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21,5	14	4	15
G7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25	18	5	29
G7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,7	5	24,5	12,7	23	14	4	18
G7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25,5	18	5	30

Banjo singolo doppio orientabile maschio Mod. G7612 02


Filettatura BSPP ISO-228



Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
G7612 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21,5	15,5	14	13	21
G7612 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	46	25	18,5	18,5	17	40
G7612 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	38,5	23,5	15,5	14	13	24
G7612 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	46	23,5	18,5	18,5	17	42

Banjo singolo triplo orientabile maschio Mod. G7612 03

Filettatura BSPP ISO-228




Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
G7612 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	54	21	15,5	14	13	29
G7612 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	54	21,5	15,5	14	13	30
G7612 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25	18,5	18,5	17	55
G7612 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	54	23,5	15,5	14	13	34
G7612 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25,5	18,5	18,5	17	57

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Banjo a Y doppio orientabile maschio Mod. G7642 02

Filettatura BSPP ISO-228




Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
G7642 02 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
G7642 02 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21,5	15,5	14	13	28
G7642 02 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25	18,5	18,5	17	48
G7642 02 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	38,5	12,7	23	15,5	14	13	33
G7642 02 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25,5	18,5	18,5	17	50

10

Banjo a Y triplo orientabile maschio Mod. G7642 03


Filettatura BSPP ISO-228



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
G7642 03 4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
G7642 03 6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21,5	15,5	14	13	39
G7642 03 6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25	18,5	18,5	17	67
G7642 03 8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	54	12,7	23	15,5	14	13	47
G7642 03 8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25,5	18,5	18,5	17	71



Corpo banjo singolo Mod. G7610

Da assemblare con Mod. 7632 02*, Mod. 7632 03*.



Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso (g)
G7610 4-1/8	4	11,4	21	15,5	11	14	6
G7610 6-1/8	6	11,4	21,5	15,5	11	14	7
G7610 6-1/4	6	13,7	25	18,5	15,5	18,5	9
G7610 8-1/8	8	13,7	23,5	15,5	11	14	10
G7610 8-1/4	8	13,7	25,5	18,5	18,5	18,5	10


Corpo banjo doppio Mod. G7640

 Da assemblare con [Mod. 7632 02*](#), [Mod. 7632 03*](#).


Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso (g)
G7640 4-1/8	4	22,3	11,4	15,5	10,7	21	11	14	6
G7640 6-1/8	6	22,3	11,4	15,5	10,7	21,5	11	14	7
G7640 6-1/4	6	26,6	13,7	18,5	12,7	25	15,5	18,5	9
G7640 8-1/8	8	26,6	13,7	18,5	12,7	23	11	14	10
G7640 8-1/4	8	26,6	13,7	18,5	12,7	25,5	15,5	18,5	10

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Vite doppia per corpo banjo Mod. 7632 02*


 Da assemblare con [Mod. G7610.](#), [Mod. G7640.](#)
10


Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	13,5
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29

GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI
SERIE 7000 - AUTOMATION - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Vite tripla per corpo banjo Mod. 7632 03*

Da assemblare con Mod. G7610., Mod. G7640.




Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	17,5
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	38

Gomito innestabile pari e ridotto Mod. G7555



Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso (g)
G7555 4-4	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
G7555 4-6	4	6	9,2	23	8	17	18,5	3
G7555 6-4	6	4	11,4	22	7	19	16,5	3
G7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
G7555 6-8	6	8	11,4	24	9	19	18,5	4
G7555 8-6	8	6	13,7	24	8	21,5	17,5	4
G7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5


T con adattatore centrale Mod. G7435


Mod.	A	B	E	G	H	L	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7435 4-4	4	4	16,5	9,2	16,5	34	4	13	9,2	6,5	11
G7435 6-6	6	6	18	11,4	18	38	4	15	11,4	7,5	15
G7435 8-8	8	8	20	13,7	20,5	43	4	17	13,7	8,5	23



RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

T con adattatore laterale Mod. G7445


10



Mod.	A	B	G	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7445 4-4	4	4	9,2	16,5	33	17	4	13	9,2	6,5	11
G7445 6-6	6	6	11,4	18	37	19	4	15	11,4	7,5	15
G7445 8-8	8	8	13,7	20,5	42	21,5	4	17	13,7	8,5	23

Y con adattatore centrale Mod. G7565


Mod.	A	B	F	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7565 4-4	4	4	18,2	16,5	49,5	9	4	10,8	9,5	14	8
G7565 6-6	6	6	23	18	54	11,4	4	14,5	11,5	15	11
G7565 8-8	8	8	27,2	20,5	60,5	13,5	4	17	14	14	17


Dritto innestabile ridotto Mod. G7800


Mod.	A	B	G	L	L1	Peso (g)
G7800 4-6	4	6	9,3	29,5	14	2
G7800 4-8	4	8	9,3	30,5	14	3
G7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	4
G7800 6-10	6	10	11,4	34,5	15,5	4
G7800 6-12	6	12	11,4	36,2	15,5	4
G7800 8-10	8	10	13,7	36,2	17,2	5
G7800 8-12	8	12	13,7	37,9	17,2	6

Connettore passaparete Mod. G6590



Ottone nichelato
Filetto metrico cilindrico ISO-965




Mod.	A	B	F	L	MAX	N	T	SW	SW1	Peso [g]
G6590 4	4	M10x1	8,8	28	10,5	14,6	20	14	14	9,5
G6590 6	6	M14x1	12,5	31	10,5	15,5	20	17	17	21
G6590 8	8	M16x1	14,5	34,5	11,5	17,3	21	19	19	26

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI


Diritto intermedio pari e ridotto Mod. G7580

10




Mod.	A	B	G	L	Peso (g)
G7580 4	4	4	9,2	29,2	4
G7580 4-6	4	6	11,4	31,5	5
G7580 4-8	4	8	13,7	34,4	5
G7580 6	6	6	11,4	32	6
G7580 6-8	6	8	13,7	34,9	7
G7580 8	8	8	13,7	35,4	8

Gomito intermedio pari e ridotto Mod. G7550



Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Peso (g)
G7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
G7550 4-6	4	6	11,4	19	4	11,4	7,5	5
G7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
G7550 6-8	6	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	8
G7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9


T intermedio pari e ridotto Mod. G7540



Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7540 4	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
G7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
G7540 6-6-4	6	4	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	8
G7540 8	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14
G7540 8-8-4	8	4	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	12
G7540 8-8-6	8	6	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	13


GRIPFIT RACCORDI SUPER-RAPIDI

SERIE 7000 - AUTOMATION - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

T intermedio multiplo ridotto Mod. G7545


Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7545 6-4	6	4	11,4	56	9,6	26,7	4	32,5	11,6	7,5	12
G7545 8-4	8	4	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	8	16
G7545 8-6	8	6	13,7	66	11,5	27	4	38,2	13,7	9	18


RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

Y intermedio pari e ridotto Mod. G7560


Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7560 4	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
G7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
G7560 6-4	6	4	18,2	34	9	4	12,2	11,5	15	8
G7560 8	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15
G7560 8-6	8	6	23	37,5	11,4	4	14,5	11,5	16	13


10

Doppio Y intermedio pari e ridotto Mod. G7575




Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
G7575 4	4	4	22	18	33,1	9,3	4	14,5	22	13,5	12,5
G7575 6-4	6	4	22	18	33,6	9,3	4	14,5	22	13,5	14,5
G7575 6	6	6	27	22	38	11,5	4	16,5	27	15	17,5
G7575 8-6	8	6	27	22	38,5	11,5	4	16,5	27	15	19,5

Accessorio Mod. 6900





Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2

Tappo femmina Mod. G6750



Mod.	A	G	L	Peso (g)
G6750 4	4	8,8	15,6	2,5
G6750 6	6	11,8	16,5	4,5
G6750 8	8	13,8	18,3	5,5

Scanalatura per tubo metallico




ottenuta da taglia riga tubi 8TRT (o da lavorazione)

A	B	C	D	E	F	G	H
3.4	4	5.3	10°	80°	0.5	30°	16.5
5.2	6	6.25	10°	80°	0.5	30°	18
7.2	8	6.4	10°	80°	0.5	30°	20

ottenuta da lavorazione


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4.1	4	2	5.3	2	3.5	0,5x45°	16.5	75°	45°	0.5
6.1	6	4	5.4	2	5.5	0,5x45°	18	75°	45°	0.5
8.1	8	6	6	2	7.5	0,5x45°	20.5	75°	45°	0.5

Taglia riga tubi



Mod.	Ø Tubo	A (max)	B	C	D	Peso [g]	E (rotella di ricambio)
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	43,5	39	50	450	RTRT 8

Prolunga in tecnopolimero Mod. 7950



Mod.	B	L	L1	Peso (g)
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1