

Nuovi modelli

Raccordi super-rapidi in ottone per tubi plastici Serie 6000

Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

RACCORDI SUPER-RAPIDI SERIE 6000 IN OTTONE



I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.


I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.

La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF ("Stop Fitting") dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d'aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.

CARATTERISTICHE GENERALI

Diametri	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm mod. Micro: Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta mod. Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
Temperatura	-20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati) mod. Micro: -10°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche tubi impiegati)
Tubo di collegamento	Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel
Materiali	- modelli standard: corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE - NBR - PA - modelli con autoritenuta: corpo e pinza in OT nichelato, otturatore in OT, molla in acciaio INOX, O-Ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE - modelli 6700: corpo in OT, pinza in OT nichelato, O-Ring in NBR
Fluido	aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Pressione d'esercizio	- modelli standard: -0.9 ÷ 16 bar (vedere tubi) - modelli con autoritenuta: 0 ÷ 16 bar

Raccordo con tubo di collegamento




Raccordi Mod. S6510

Diritto Maschio cilindrico Sprint®



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	16	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46




Raccordi Mod. C6510

Novità

Diritto maschio conico con sigillante in PTFE pre-applicato




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
C6510 4-1/8	4	R1/8	14,0	12,7	8,8	13,2	7,5	18,5	12	2,5	12
C6510 4-1/4	4	R1/4	14,0	13	8,8	15,2	11	22	14	2,5	16
C6510 6-1/8	6	R1/8	16,0	16,2	11,7	13,2	7,5	22	12	4	12
C6510 6-1/4	6	R1/4	16,0	15,5	11,7	15,2	11	24,5	14	4	15
C6510 8-1/8	8	R1/8	17,5	21,2	13,7	15,2	7,5	27	14	5	17
C6510 8-1/4	8	R1/4	17,5	18	13,7	15,2	11	27	14	6	19
C6510 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	20,5	11,5	27,5	19	6	29
C6510 8-1/2	8	R1/2	17,5	17,5	13,7	24,5	14	28,5	22	6	53
C6510 10-1/8	10	R1/8	20,2	23,7	15,4	18,5	7,5	29,5	17	7	19
C6510 10-1/4	10	R1/4	20,2	24	15,4	18,5	11	33	17	7	28
C6510 10-3/8	10	R3/8	20,2	19	15,4	20,5	11,5	28,5	19	8	29
C6510 10-1/2	10	R1/2	20,2	17,5	15,4	24,5	14	28,5	22	8	41
C6510 12-1/4	12	R1/4	19,2	23	18,3	20,5	11	32	19	7	31
C6510 12-3/8	12	R3/8	19,2	21,5	18,3	20,5	11,5	31	19	9	26
C6510 12-1/2	12	R1/2	19,2	18,5	18,3	24,5	14	29,5	22	10	39
C6510 14-3/8	14	G3/8	20,2	24	20,5	24,5	11,5	33,5	22	9	40
C6510 14-1/2	14	G1/2	20,2	19,5	20,5	24,5	14	30,5	22	12	37
C6510 16-1/2	16	G1/2	23,0	28	23,5	26,5	14	39	24	12	51



Raccordi Mod. 6512

Diritto Maschio Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6512 4-M5	4	M5	14,0	7,8	8,8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14,0	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14,0	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14,0	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14
6512 5-M5	5	M5	15,0	8,8	9,9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16,0	11,7	13,2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16,0	11,7	13,2	4,5	22,5	12	2,5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16,0	11,7	13,5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16,0	11,7	16,4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17,5	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	20,2	15,4	18,5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20,2	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20,2	15,4	24,8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19,2	18,3	20,5	7	29,5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19,2	18,3	20,5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19,2	18,3	24,8	8	24,5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20,2	20,5	24,5	7	30,5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20,2	20,5	24,8	8	25,5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23,0	23,5	26,5	8	33,5	24	-	49

Raccordi Mod. S6510...-LF



Diritto Maschio cilindrico Sprint® con autoritenuta


Questa versione impedisce il rilascio del flusso d'aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.



DIMENSIONI								
Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)
S6510 4-1/8-LF	4	G1/8	13,2	8,8	5,5	23	12	11
S6510 6-1/8-LF	6	G1/8	13,2	11,7	6	30,5	12	15

Raccordi Mod. 6512 Micro

BSPP Diritto Maschio Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI							
Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Peso (g)
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	1 *
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	1 •
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	5 •
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	9 •, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	7 •
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	7 •, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	10 •, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	16 •

* = con guarnizione
• = con O-Ring
Y = compatibile con le isole di valvole Camozzi serie Y

Raccordi Mod. 6463


Diritto Femmina Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI									
Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17	29

Raccordi Mod. S6520

Gomito Girevole Maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78

RACCORDI SUPER-RAPIDI SERIE 6000 IN OTTONE

Raccordi Mod. C6520

Gomito girevole maschio conico con sigillante in PTFE pre-applicato




Novità

DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
C6520 4-1/8	4	R1/8	14,0	14,5	8,8	7,5	17,5	8	12	17
C6520 4-1/4	4	R1/4	14,0	15,5	8,8	11	17,5	8	15	27
C6520 6-1/8	6	R1/8	16,0	15,5	11,7	7,5	20	9	12	21
C6520 6-1/4	6	R1/4	16,0	15,5	11,7	11	20	9	14	29
C6520 6-3/8	6	R3/8	16,0	16,5	11,7	11,5	20	9	19	38
C6520 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	22,5	11	12	24
C6520 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	22,5	11	14	30
C6520 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	22,5	11	19	47
C6520 8-1/2	8	R1/2	17,5	18,5	13,7	14	22,5	11	22	61
C6520 10-1/8	10	R1/8	20,2	18	15,4	7,5	26	13	14	30
C6520 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	26	13	14	43
C6520 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	26	13	19	47
C6520 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	26	13	22	55
C6520 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	26,5	15	17	53
C6520 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	26,5	15	19	58
C6520 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	26,5	15	22	60
C6520 14-3/8	14	R3/8	20,2	22	20,5	11,5	28,5	17	19	55
C6520 14-1/2	14	R1/2	20,2	22,5	20,5	14	28,5	17	22	63

Raccordi Mod. 6522 Micro



Gomito Girevole Maschio Metrico




DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6	4 *
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8	5 •

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6522




Gomito Girevole Maschio Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6522 4-M5	4	M5	14,0	12,5	9	4	17,5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14,0	14,5	9	6	17,5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14,0	15,5	9	7	17,5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	15,0	12,5	10	4	20,5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16,0	13	12,7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16,0	15	12,7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16,0	16	12,7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17,5	16	14,2	6	22,5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17,5	17	14,2	7	22,5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17,5	17	14,2	7	22,5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20,2	19,5	16,5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20,2	19,5	16,5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20,2	20,5	16,5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19,2	20	19,5	7	26,5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19,2	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19,2	21,5	19,5	8	26,5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20,2	21,5	21,5	7	28,5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20,2	22,5	21,5	8	28,5	17	22	61

Raccordi Mod. S6500


Gomito fisso maschio conico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)	
S6500 4-1/8	4	R1/8	3,5	8,5	9	7,5	17,5	8	9	
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11,5	9	12	19	9	13	
S6500 5-1/8	5	R1/8	5,5	8,5	10	7,5	20,5	9	13	
S6500 5-1/4	5	R1/4	5,5	11,5	10	12	20,5	9	17	
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12,7	7,5	20	9	15	
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11,5	12,7	12	20	9	16	
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10,5	14,2	6,5	22,5	11	18	
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11,5	14,2	12,5	22,5	11	21	
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14,2	11,5	24,5	12	25	
S6500 10-1/4	10	R1/4	5,8	13	16,5	11,5	26	13	33	
S6500 10-3/8	10	R3/8	5,8	13	16,5	12	26	13	33	
S6500 12-1/4	12	R1/4	7,3	14,5	19,5	11	26,5	15	46	
S6500 12-3/8	12	R3/8	7,3	13,5	19,5	11,5	26,5	15	39	

Raccordi Mod. 6525

Gomito girevole prolungato
maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33,8	12,7	5,5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12,7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34,8	14,2	5,5	22,5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14,2	7	22,5	11	14	50

Raccordi Mod. 6621 Micro



Asta Metrica Orientabile
con Anello Singolo




DIMENSIONI										
Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Peso (g)
6621 3-M3	3	M3	5,8	14,2	2,5	9,3	3,5	6	1,5	5
6621 3-M5	3	M5	6,5	16	3,2	11,9	4,8	8	2	6

Raccordo Mod. 6501 4-M5




Gomito fisso Maschio Metrico



DIMENSIONI									
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
6501 4-M5	4	M5	3,5	6	9	4	17,5	8	11

Raccordi Mod. S6430

T Girevole Maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	57	17	22	88

Raccordi Mod. C6430

Novità


T girevole maschio conico con sigillante in PTFE pre-applicato



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
C6430 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	35	8	12	19
C6430 6-1/8	6	R1/8	16	15,2	11,7	7,5	40	9	12	29
C6430 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	40	9	14	30
C6430 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	45	11	12	37
C6430 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	45	11	14	39
C6430 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	45	11	19	55
C6430 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	52	13	14	59
C6430 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	52	13	19	56
C6430 10-1/2	10	R1/2	20,2	20,5	15,4	14	52	13	22	85
C6430 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	53	15	17	60
C6430 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	53	15	19	65
C6430 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	53	15	22	89

Raccordi Mod. 6432 Micro

T Girevole Maschio Metrico




DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6432 3-M3	3	M3	13,7	2,5	21,4	6	6	5 *
6432 3-M5	3	M5	13,7	3,5	21,4	6	8	6 •

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6432

T girevole maschio Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6432 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80

Raccordi Mod. S6440



T girevole laterale maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	37,5	17,5	8	12	23
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40,5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	44	22,5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45,5	22,5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	47	22,5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	51,5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5,8	18,5	16,5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7,3	19,5	19,5	8	54,5	26,5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	59	28,5	17	22	88

Raccordi Mod. C6440

Novità



T girevole laterale maschio conico con sigillante in PTFE pre-applicato




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
C6440 4-1/8	4	R1/8	14	14,5	8,8	7,5	39,5	17,5	8	12	19
C6440 6-1/8	6	R1/8	16	15,5	11,7	7,5	41	20	9	12	29
C6440 6-1/4	6	R1/4	16	15,5	11,7	11	44,5	20	9	14	30
C6440 8-1/8	8	R1/8	17,5	15,5	13,7	7,5	44,5	22,5	11	12	37
C6440 8-1/4	8	R1/4	17,5	16,5	13,7	11	48	22,5	11	14	39
C6440 8-3/8	8	R3/8	17,5	18	13,7	11,5	50	22,5	11	19	55
C6440 10-1/4	10	R1/4	20,2	19	15,4	11	54	26	13	14	59
C6440 10-3/8	10	R3/8	20,2	19,5	15,4	11,5	55	26	13	19	56
C6440 12-1/4	12	R1/4	19,2	20,5	18,3	11	56	26,5	15	17	60
C6440 12-3/8	12	R3/8	19,2	20,5	18,3	11,5	56,5	26,5	15	19	65
C6440 12-1/2	12	R1/2	19,2	21,5	18,3	14	59	26,5	15	22	89

Raccordi Mod. 6442 Micro



T Girevole laterale maschio Metrico




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6442 3-M3	3	M3	10,7	2,5	21,4	13,7	6	6	5	*
6442 3-M5	3	M5	12,2	3,5	21,4	13,7	6	8	6	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6442



T Girevole laterale maschio Metrico-cilindrico




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
6442 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	34	17,5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	38	17,5	8	12	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	44,5	22,5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	16,5	7	53,5	26,5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	54	26,5	15	19	64

Raccordi Mod. 6452 Micro



Y Girevole Maschio Metrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	6	*
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	7	•


* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6451 e Mod. S6450



Mod. 6451: Y Orientabile Maschio Metrico

Mod. S6450: Y Girevole Maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI									
Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Peso (g)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	

* = modello non girevole con guarnizione

Raccordi Mod. 6622



Asta Cilindrica Girevole con Anello Singolo




DIMENSIONI											
Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Peso (g)
6622 4-M5	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø8	10 *
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø18	42

* = Asta Metrica Girevole con Anello Singolo

Raccordi Mod. 6632


Asta Cilindrica Girevole
con Anello Doppio



DIMENSIONI											
Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Peso (g)
6632 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	43	Ø14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	48	Ø14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	52	Ø18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	51	Ø14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	55	Ø18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	58	Ø18	5	50

Raccordi Mod. 6620

Anello doppio



DIMENSIONI									
Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5,1	□9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7,5	9	43	14,5	9,8	Ø14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12,7	48	14,5	9,8	Ø14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12,7	52	14,5	13,2	Ø18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14,2	51	14,5	9,8	Ø14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14,2	55	14,5	13,2	Ø18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Raccordi Mod. 1631 completi di guarnizioni

01... = Vite Cava Singola
02... = Vite Cava Doppia
03... = Vite Cava Tripla




Mod.
1631 01-
1631 02-
1631 03-

Disegni e quote a pagina 2.05.09

Raccordi Mod. 6610


Anello Singolo



DIMENSIONI									
Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10	12	1631
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10,3	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø26	37	1635

Raccordi Mod. 6811

Adattatore Maschio Metrico-cilindrico Sprint®




DIMENSIONI							
Mod.	G	D	H	T	L	SW	Peso (g)
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3 *
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39

* = con O-Ring

Raccordi S6110



Gomito Girevole 45° Maschio cilindrico Sprint®




DIMENSIONI										
Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12,7	5,5	32,5	20,5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12,7	7	34,5	20,5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14,2	5,5	32,5	22,5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14,2	7	34,5	22,5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14,5	14,2	8	35	22,5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15,5	16,5	7	39,5	26,5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15,5	16,5	8	39,5	26,5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16,5	9	40	26,5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15,5	19,5	7	40,5	26,5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15,5	19,5	8	40,5	26,5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19,5	9	41	26,5	15	22	59

Raccordi Mod. 6590 Micro




Passaparete



DIMENSIONI							
Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Peso (g)
6590 3	3	M7x0,75	5,8	18,4	5	11,4	4

Raccordi Mod. 6590


Passaparete



DIMENSIONI										
Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Peso (g)
6590 4	4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9,8	31	15	10,5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51
6590 12	12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20,5	41,5	20,2	17,5	27	27	30	82

Raccordo Mod. 6580 Micro


Diritto Intermedio



DIMENSIONI					
Mod.	A	G	L	S	Peso (g)
6580 3	3	5,8	19,9	2,2	2

Raccordi Mod. 6580


Diritto Intermedio



DIMENSIONI									
Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Peso (g)
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11
6580 5	5	9,4	10	31	15	5	2,2	1,6	15
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6	16
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6	23
6580 10	10	15,4	17	41,5	20,2	5	2,2	1,6	33
6580 12	12	18,3	19	39,5	19,2	5,2	2,2	1,6	40
6580 14	14	20,5	21	41,5	20,2	5,2	2,2	1,6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

Raccordi Mod. 6580 - Ridotto


Diritto Ridotto Intermedio



DIMENSIONI									
Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Peso (g)	
6580 6-4	6	4	12	9	31,5	16	14	12	
6580 8-6	8	6	14	12,2	35	17,5	16	19	
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17,5	25	
6580 12-10	12	10	19	16	40,5	19	20	35	

Raccordi Mod. 6593


Passaparete Femmina Cilindrica



DIMENSIONI												
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Peso (g)
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16,4	6	24,5	8,5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11,5	M12x1	18,5	7	26	6,5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18,5	6	27	9,5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11,5	M15x1	18,5	7	28,5	9,5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12,8	M18x1	24,5	8	32,5	12	2	22	22	43

Raccordo Mod. 6550 Micro


Gomito Intermedio



DIMENSIONI				
Mod.	A	M	SW	Peso (g)
6550 3	3	13,7	6	3

Raccordi Mod. 6550


Gomito Intermedio



DIMENSIONI						
Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
6550 4	4	3,5	9	17,5	8	8
6550 5	5	5,5	10	20,5	9	15
6550 6	6	4	12,7	20	9	17
6550 8	8	5	14,2	22,5	11	22
6550 10	10	5,8	16,5	26	13	30
6550 12	12	7,3	19,5	26,5	15	44
6550 14	14	8,3	21,5	28,5	17	71

Raccordo Mod. 6540 Micro


T Intermedio



DIMENSIONI					
Mod.	A	L	M	SW	Peso (g)
6540 3	3	21,4	13,7	6	4

Raccordi Mod. 6540

T Intermedio




DIMENSIONI							
Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)
6540 4	4	3,5	9	35	17,5	8	14
6540 5	5	5,5	10	41	20,5	9	21
6540 6	6	4	12,7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14,2	45	22,5	11	32
6540 10	10	5,8	16,5	52	26	13	43
6540 12	12	7,3	19,5	53	26,5	15	60
6540 14	14	8,3	21,5	57	28,5	17	75

Raccordi Mod. 6600




Intermedio a Croce




DIMENSIONI						
Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20,5	9	29
6600 6	6	12,7	44	22	10	35
6600 8	8	14,2	49	24,5	12	50
6600 10	10	16,5	55	27,5	14	63
6600 12	12	19,5	56	28	16	84

Raccordo Mod. 6560 Micro



Y Intermedio




DIMENSIONI						
Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6560 3	3	12	20,4	6	6	5

Raccordi Mod. 6560



Y Intermedio




DIMENSIONI						
Mod.	A	C	F	L	M	Peso (g)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24,5	39	12,5	30
6560 8	8	9	28,5	44	14,5	42
6560 10	10	15,5	32	53,5	16	63

Raccordi Mod. 6700

Cartuccia




S* = sia per sede metallica
che per sede sintetica



Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0,1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0,01/-0,04)	Peso (g)
6700 3	3	2	0,5x45°	6,1	11	5,9	6,2	6,3	2,6	30°	0,3	9,2	80	350	6	1
6700 4	4	3,5	0,5x45°	8,8	14	8,6	9	11	3,3	15°	0,5	14,5	200	360	8,75	4
6700 5	5	3,5	0,5x45°	9,8	15	9,6	10	11,5	3,3	15°	0,5	15,5	230	450	9,75	5
6700 6	6	4	0,5x45°	12	17	11,8	12,2	12	3,8	15°	0,5	16,5	160	570	11,95	8
6700 8	8	6	0,5x45°	14	19	13,8	14,2	14	3,3	15°	0,5	18	140	400	13,95	11
6700 10	10	8	0,5x45°	16	21	15,8	16,2	16,5	3,5	15°	0,5	20,5	150	650	15,95	15


Raccordi Mod. 3053



DIMENSIONI											
Mod.	A	USCITE LATERALI SINGOLE	B	L	G	M	T	H	F	SW	Peso (g)
3053 1/4-8L-4	G1/4	8	4	97	4,5	10	88	30	4,5	20	140
3053 1/4-8L-6	G1/4	8	6	120	4,5	13	111	30	4,5	20	172
3053 3/8-6L-8	G3/8	6	8	108	6	15	99	35	5,5	25	210
3053 1/2-6L-10	G1/2	6	10	127	6,5	17	118	45	5,5	30	365

Raccordi Mod. 6750


Tappo femmina



DIMENSIONI				
Mod.	A	G	L	Peso (g)
6750 4	4	8,8	15	4
6750 6	6	11,8	17	7
6750 8	8	13,8	18,5	9
6750 10	10	15,8	21	12
6750 12	12	17,8	20	15

Raccordi Mod. 6850


Maggiorazione



DIMENSIONI							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6850 6-4	6	4	17,5	12,7	33,5	16,5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36,5	18	15

Raccordo Mod. 6800 Micro

Riduzione




DIMENSIONI						
Mod.	A	F	G	L	T	Peso (g)
6800 3-4	3	5,8	4	26	16,5	2

Raccordi Mod. 6800



Riduzione




DIMENSIONI							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15,5	9	29,5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20,5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20,5	12
6800 6-8	6	8	18	12,7	34	20,5	12
6800 6-10	6	10	20,5	12,7	36,5	23	17
6800 6-12	6	12	17,5	12,7	33,5	24	21
6800 8-10	8	10	20,5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21,5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20,3	16,5	40,5	24	27
6800 10-14	10	14	24,3	16,5	44,5	28	33
6800 12-14	12	14	24,3	18,8	45,5	28	27

Raccordi Mod. 6950




Giunzione



DIMENSIONI			
Mod.	G	L	Peso (g)
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Raccordi Mod. 6555


Gomito con Codolo Innestabile



DIMENSIONI									
Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Peso (g)
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

Accessorio Mod. 6708


Cuffie di protezione
Colore: Nero
Materiale autoestinguente Classe V0



DIMENSIONI				
Mod.	A	F	L	Peso (g)
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2

Accessorio Mod. 6900 Micro

Tappo Maschio in plastica




DIMENSIONI					
Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 3	3	20,5	6	13,5	1

Accessorio Mod. 6900



Tappo Maschio in plastica



DIMENSIONI (POLLICI)					
Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29,5	8	20,5	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3
6900 14	14	42,5	16	30,5	3

Accessorio Mod. SP



Set di chiavi sganciatubo

Il set comprende chiavi per sganciare tubi con Ø da 4 a 12 mm.

Mod.
SP